

Garant**Disc compact din material textil, Ø 115 mm, Comparație granulație: 180**

Date comandă

Numărul de comandă	567005 180
GTIN	4067263516699
Clasa articolului	51M

Descriere

Execuție:

Materialul abraziv presat alcătuit din fibre, cu granulație abrazivă cu liant de rășină permite **îndepărtarea și finisarea într-un singur pas. Disc universal** pentru lucrări ușoare de debavurare, suprapunerea zgârieturilor fine, îndepărtarea culorilor de revenire.

Aplicație:

Pentru prelucrarea suprafețelor și a muchiilor pe polizoarele unghiulare (turație recomandată 6000 min⁻¹).

Descriere tehnică

Comparație granulație	180
Grad de duritate	netratat
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Ø găurii	22,23 mm
Execuție	3 S fine
Grad de finețe	fin
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Descrierea formei	plat
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Disc compact

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		