

**Garant****Disc compact din material textil, Ø 125 mm, Comparație granulație: 180****Date comandă**

Numărul de comandă	567006 180
GTIN	4067263723721
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

Materialul abraziv presat alcătuit din fibre, cu granulație abrazivă cu liant de rășină permite **îndepărtarea și finisarea într-un singur pas. Disc universal** pentru lucrări ușoare de debavurare, suprapunerea zgârieturilor fine, îndepărtarea culorilor de revenire.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea suprafețelor și a muchiiilor pe polizoarele unghiulare (turație recomandată 6000 min<sup>-1</sup>).

**Descriere tehnică**

Execuție	3 S fine
Ø găurii	22,23 mm
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Grad de duritate	netratat
Comparație granulație	180
Grad de finețe	fin

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Descrierea formei	plat
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Disc compact

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		