


**Set de completare 1/2 inch, Număr de scule: 23****Date comandă**

Numărul de comandă	953755 23
GTIN	4067263723622
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Dulapuri mobile pentru scule GARANT cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G**, respectiv 500 × 400 mm (I × A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953755: 1 buc.

HOLEX Bit dodecagonal Cod 642520 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: Câte 1 buc.

HOLEX Bit șurubelniță hexagonală Cod 643313 Ref. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Lățime în G	8
Adâncime	500 mm
Număr de scule	23
Lățime	200 mm

Execuție	cu cheie tubulară
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8x20
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953755	952001 953755
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642520 10
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642520 11
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642520 12
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642520 13
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642520 14
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642520 15
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642520 16
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642520 17
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642520 18
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642520 19
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642520 21
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642520 22
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642520 24
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642520 27
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642520 30
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642520 32
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 10 mm	643313 10
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 12 mm	643313 12

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 14 mm	643313 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 5 mm	643313 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 6 mm	643313 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 7 mm	643313 7
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 8 mm	643313 8