

Garant GREENPLUS

Pereche de mănuși, Mărimea mănușilor: 7**Date comandă**

Numărul de comandă	094338 7
GTIN	4067263723844
Clasa articolului	01H

Descriere**Execuție:**

Noile mănuși **GARANT GreenPlus** conving prin sustenabilitatea lor, dar și prin confortul ridicat la purtare și durabilitatea puternică.

Mănușa multifuncțională durabilă este fabricată în proporție de 85% (peste 54% materiale reciclate în produsul final) **din fire de nailon reciclate** (valabil pentru măr. 9). Acest lucru are ca rezultat **o reducere a amprentei de CO2** de 78g (în comparație cu mănușile multifuncționale obișnuite din nailon care se găsesc în comerț) per pereche (valabil pentru măr. 9). tehnologie de tricostat cu ecartament de tricostat fin de 15 pentru o senzație tactilă foarte bună. Partea din palmă ușor stratificată cu nitril. Cu **capacitate de utilizare pe ecran tactil**. Este adecvată atât pentru **medii de lucru uscate**, precum și pentru **zone uleioase, unsuroase și umede**. Cu articulația policelui întărită, pentru creșterea durabilității.

Notă:

Ambalaj ecologic, 100% fără plastic. Aceste mănuși pot fi achiziționate numai într-o unitate de ambalare completă (VPE) sau în mai multe unități.

Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
Serie	GreenPlus

Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
Proprietate a mănușilor	Adecvat pentru ecran tactil
Proprietate a mănușilor	întăritură la articulația degetului mare
EN 388	4121X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	Nitril
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	verde/negru
Tehnologie de tricotat	15G
Aplicație	de folosință multiplă
Tip produs	Mănuși universale