

**Garant****Set pentru atelier, Număr de scule: 23****Date comandă**

Numărul de comandă	955002 23
GTIN	4067263723691
Clasa articolului	91A

**Descriere****Execuție:**

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

**Adaptat pentru:**

**GARANT Dulapuri mobile pentru scule** cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (l×A).

Dulap mobil pentru scule Cod 914520 – 914582.

**Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955002  
: 1 buc.

GARANT Șubler digital IP54 Cod 412680 Ref. 150: 1 buc.

GARANT Ruletă Cod 462210 Ref. 3: 1 buc.

GARANT Nivelă cu bulă, din metal ușor Cod 467020 Ref. 250: 1 buc.

GARANT Cheie combinată Cod 613600 Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

GARANT Șurubelniță lată Cod 660032 Ref. 3,5; 5,5; 6,5: Câte 1 buc.

GARANT Șurubelniță pentru Phillips Cod 667702 Ref. 1; 2; 3: Câte 1 buc.

GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 180: 1 buc.

GARANT Clește pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.

GARANT Clește cu fălci rotunde plate Cod 713040 Ref. 200: 1 buc.

GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 724840 Ref. 160: 1 buc.

GARANT Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame Cod 845020: 1 buc.

## Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16
Lățime	500 mm
Număr de scule	23
Adâncime în G	16
Execuție	pentru sertarul dulapului mobil pentru scule
Lățime în G	20
Adâncime	400 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Recomandat pentru echipament și mobilier industrial	Dulap mobil pentru scule
Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955002	952001 955002
Șubler digitalIP54 cu ieșire de date Domeniu de măsurare 150 mm	412680 150
Ruletă cu vizor de inspecție Lungimea benzii 3 m	462210 3
Nivelă cu bulă, din metal ușor Lungime 250 mm	467020 250
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613600 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613600 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613600 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613600 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613600 18

Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613600 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613600 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613600 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613600 8
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 3,5 mm	660032 3,5
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 5,5 mm	660032 5,5
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 6,5 mm	660032 6,5
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 1	667702 1
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 2	667702 2
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 3	667702 3
Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2 componente Lungimea totală 180 mm	700940 180
Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru Lungimea totală 250 mm	706001 250
Clește cu fălci rotunde plate, drept, cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713040 200
Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	724840 160
Cuțit universal cu mâner din 2 componente cu 3 lame, 18 mm	845020