

Garant**Set pentru atelier, Număr de scule: 34****Date comandă**

Numărul de comandă	955009 34
GTIN	4067263724018
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Adaptat pentru:

GARANT Dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară de **20 G × 16 G** respectiv 500 × 400 mm (I×A).

Dulap mobil pentru scule Cod 914520 – 914582.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955009: 1 buc.

GARANT Cheie combinată Cod 613600 Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

GARANT Clichet reversibil Cod 640025 Ref. 1/2: 1 buc.

GARANT Prelungitor 1/2 inch Cod 641029 Ref. 125; 250: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tip T 1/2 inch Cod 641329 Ref. 295: 1 buc.

GARANT Articulație cardanică Cod 641629 Ref. 1/2: 1 buc.

GARANT Bit hexagonal Cod 642325 Ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Câte 1 buc.

GARANT Bit bi-hexagonal lung Cod 642529 Ref. 17; 19; 21: Câte 1 buc.

GARANT Șurubelniță lată Cod 660032 Ref. 3,5; 5,5: Câte 1 buc.

GARANT Șurubelniță pentru Phillips Cod 667702 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.

GARANT Ciocan de lăcătușerie Cod 750110 Ref. 300: 1 buc.

GARANT Clește universal Cod 700940 Ref. 180: 1 buc.

GARANT Clește pentru instalatori Cod 706001 Ref. 250: 1 buc.

Descriere tehnică

Număr de scule	34
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16
Lățime în G	20
Execuție	pentru sertarul dulapului mobil pentru scule
Adâncime în G	16
Adâncime	400 mm
Lățime	500 mm
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Recomandat pentru echipament și mobilier industrial	Dulap mobil pentru scule
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955009	952001 955009
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613600 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613600 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613600 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613600 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613600 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613600 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613600 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613600 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613600 8
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640025 1/2

Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 125 mm	641029 125
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 250 mm	641029 250
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641329 295
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641629 1/2
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642325 13
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642325 14
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642325 15
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642325 16
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642325 17
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642325 18
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642325 19
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642325 21
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642325 22
Bit hexagonal Surface Drive, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642325 24
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642529 17
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642529 19
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642529 21
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 3,5 mm	660032 3,5
Șurubelniță pentru fantă, cu mâner Haptoprene din 2 componente Lățimea tijei b 5,5 mm	660032 5,5
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2 componente Mărimea fantei în cruce 1	667702 1
	667702 2

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner Haptoprene din 2
componente Mărimea fantei în cruce 2

Ciocan de lăcătușerie cuguler protector pentru coadă
Greutate fără coadă 300 g

750110 300

Clește universal, cromat, cu manșon de prindere din 2
componente Lungimea totală 180 mm

700940 180

Clește pentru instalatori cu ajustare fină cu opritor, negru
Lungimea totală 250 mm

706001 250