

**Garant****Stație de lucru reglabilă electric pe înălțime (4 coloane cu ridicare) Capacitate portantă max. 1000 kg, Tip: 2000****Date comandă**

Numărul de comandă	920317 2000
GTIN	4067263736233
Clasa articolului	91S

**Descriere****Execuție:**

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu eloxat. Cu bară de distanțare transversală pentru stabilizare. Blat din fag cu grosimea de 50 mm, înleiat rezistent la apă. Reglare progresivă pe înălțime în intervalul 740 – 1140 mm, ușor și rapid de utilizat prin intermediul panoului de comandă. Panou de comandă cu funcție de memorare pentru 3 înălțimi diferite de lucru.

**Livrare:**

Inclusiv 4 șuruburi de echilibrare la sol.

**Culoare:**

Soclu cu unitate de ridicat din aluminiu și țevă de oțel antracit RAL 7016 **acoperită cu vopsea pulbere.**

**Recomandare:**

Mod de lucru ergonomic pentru activități în poziție așezat sau în picioare!

**Notă:**

Se pot monta doar carcase cu o înălțime de până la 500 mm sub blatul de lucru.

**Descriere tehnică**

Blat de lucru adâncime	750 mm
Tip ștecăr intrare	F

Reglare pe înălțime continuă	da
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Adâncime	750 mm
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	740 - 1140 mm
Tensiune de alimentare	250 V
Principiu de reglare pe înălțime	structură completă
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Forță portantă maximă	1000 kg
Blat de lucru grosime	50 mm
Lățime	2000 mm
Capacitate portantă la solicitare permanentă	750 kg
Material masă lucru	Fag Multiplex
Blat de lucru lungime	2000 mm
Greutate	101 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Tip produs	Banc de lucru