


**Capete de frezat la 90° MECH17, cu alezaj, Ø D / Zef: 63/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227655 63/4
GTIN	4960664579280
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari a_e la aceeași adâncime de tăiere a_p . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170408
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 1704
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	4
Lungimea totală L_{ges}	70 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø orificiu prindere	27 mm
Ø tășului D_c	63 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	45 mm
Număr plăcuțe amovibile	12

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------