

RUNPOTEC
HPI KABELNENNSPEZIALIST

Cablu de tragere din fibră de sticlă GF3 în cutie din plastic, Lungimea benzii: 30m



Date comandă

Numărul de comandă	814867 30
GTIN	9120045477153
Clasa articolului	86A

Descriere

Execuție:

Cablu din fibră de sticlă gros de **3 mm⁰**, **rezistent la întindere** până la 5 kN și totuși **foarte flexibil** (o rază de până la 55 mm); ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în țevi deja căptușite când există multe coturi de țevă.

Mâner și mâner de transport ergonomic. Vârf de ghidare brevetat cu egalizarea torsiunii și protecție la îndoire (2x filet exterior Ø RTG 6 mm). Protecție automată la retragere. Strat de acoperire anti-alunecare. Potrivit pentru șantiere de construcții, cu protecție la stropire și praf, rezistent la șocuri și la spargere. Posibile până la raza de 38 mm.

De asemenea, compatibil cu RUNPOCAM RC2 (Cod 814878) și tijele din bazalt (Cod 814877).

Livrare:

Include accesoriile în cutie din plastic astfel încât acestea să nu se piardă: 1 vârf de ghidare flexibil (glisor Runpo) cu egalizarea torsiunii, 1 manșon de capăt cu protecție la îndoire RTG Ø 6 mm, 1 accesoriu de tragere, 1 adeziv special 3 g, 1 buclă de tragere a cablului (Ø 14 mm în exterior), 6 manșoane adezive Ø 3 mm, 3 ochetei de tracțiune Ø 7 mm, 1 capăt conic Ø 11 mm, 1 manșon de conectare, 2 chei de montaj, 1 baterie buton CR2032.

Descriere tehnică

Lungimea benzii	30 m
Sarcină maximă pe conexiunea benzii de tragere - manșon	1,3 kN
Sarcină maximă pe banda de tragere	4,5 kN
Tip produs	Sculă pentru tragerea cablului