



## Date comandă

Numărul de comandă	710801 140
GTIN	
Clasa articolului	73F

## Descriere

Execuție:

Cu fălci scurte, solide (rotunde). Fălci netede în interior. Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend. KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru atașarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei.

Notă:

Modelul anterior nr. 710800 poate fi comandat până când sunt disponibile modelele KNIPEXent.

## Descriere tehnică

Lungimea fălcilor	28 mm
Lungimea totală	140 mm
Formă a fălcii	rotund
Standard	DIN ISO 5745
Model de	netede în interior
Mâner	Manșon din mai multe componente
Material	Oțel special pentru scule, forjat în matriță și călit în ulei

Suprafață clește

cromat

Tip produs

Clește cu fălci rotunde