



Date comandă

Numărul de comandă	712201 160
GTIN	
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Cu fălci lungi, subțiri și vârf oval-ascuțit. Articulație intercalată cu trecere fără joc. Fălci striate în interior. Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend. KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru atașarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Notă:

Modelul anterior nr. 712200 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.

Descriere tehnică

Model de	striate în interior
Standard	DIN ISO 5745
Fără scântei	nu
Cu tăiș	nu
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Material	forjat în matriță
Material	călit în ulei
Lungimea fălcilor	54 mm

Formă a fălcii	oval-ascuțit
Formă a fălcii	drept
Mâner	îmbrăcate în plastic
Suprafață	cromat
Lungimea totală	160 mm
Tip produs	Clește cu fălci rotunde late