



## Date comandă

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Numărul de comandă | 713501 160 |
| GTIN               |            |
| Clasa articolului  | 73F        |

## Descriere

### Execuție:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior. Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente optimizate ergonomic și interfață KNIPEXtend. KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru atașarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

### Standard:

DIN ISO 5745

### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Notă:

Modelul anterior nr. 713500 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.

## Descriere tehnică

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lungimea totală    | 160 mm                                     |
| Lungimea fălcilor  | 50 mm                                      |
| Formă a fălcii     | oval-ascuțit, cotit (40° – 45°)            |
| Standard           | DIN ISO 5745                               |
| Proprietate bacuri | Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC) |
| Model de           | striate în interior                        |
| Mâner              | Manșon din mai multe componente            |

|            |  |
|------------|--|
| Material   | Oțel crom-vanadiu, forjat<br>în matriță și călit în ulei |
| Suprafață  | cromat   |
| Tip produs | Clește multifuncțional                                   |