



Date comandă

Numărul de comandă	713101 200
GTIN	
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Fălci deosebit de lungi, oval-ascuțite. Tăișuri călite prin inducție (cca. 61 HRC), recomandate pentru sârmă dură și moale. Fălci striate în interior. Clește cromat, mânere cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend. KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru atașarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Notă:

Modelul anterior nr. 713100 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.

Descriere tehnică

Lungimea fălcilor	73 mm
Lungimea totală	200 mm
Mâner	Manșon din mai multe componente
Formă a fălcii	oval-ascuțit, drept
Standard	DIN ISO 5745
Proprietate bacuri	Tăișuri călite prin inducție (cca. 60 HRC)
Model de	striate în interior

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Clește multifuncțional