



## Clește cu tăiere laterală cromat, cu manșoane de prindere, Lungimea totală: 140mm



### Date comandă

Numărul de comandă	724861 140
GTIN	4003773039488
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Formă subțire cu tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC).

Clește cromat, mână cu manșoane din mai multe componente și interfață KNIPEXtend. KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru atașarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

#### Standard:

DIN ISO 5749

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

### Descriere tehnică

Lungimea totală	140 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu Ø de până la	1,8 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu Ø de până la	4 mm
Standard	DIN ISO 5749
Mâner	Manșon din mai multe componente
Proces producție	Tășuri călite prin inducție (cca. 62 HRC)
Suprafață	cromat

## Fișă de date

Clește performant de putere mare pentru tăiere laterală	nu
Cu arc deschidere comutabil	nu
Tip produs	Clește de tăiere