

Garant**Clemă cu șurub din oțel întreg, cu mâner rabatabil, Deschidere: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	860492 300
GTIN	4067263743002
Clasa articolului	81D

Descriere**Execuție:**

Șină / etrier fix din oțel cu luciu metalic tras, etrier cu alunecare din oțel forjat în matriță, îmbunătățit și zincat galvanic. Arbore de oțel cu funcționare silențioasă cu filet trapezoidal, brunat.

Placa mobilă de presiune cu **rotulă de siguranță pentru șurub împiedică desfacerea** șurubului la vibrații. Transmitere maximă a forței prin **mânerul de forță** cu suprafață Haptoprene aderentă și miez PP foarte rezistent la șocuri. Structură a suprafeței rezistentă la alunecare, chiar și la mâini ude, uleioase.

Clemă din oțel de calitate, cu mâner rabatabil. Răsucire și prindere rapidă pe piesă în poziție verticală fixă. **Lucru puternic și fără efort când mânerul este rabatat.**

Descriere tehnică

Cursă maximă	140 mm
Deschidere	300 mm
Secțiune transversală a glisierii	25×12 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

