

bimos

Scaun rotativ ESD pentru lucru, Supertec, cu role, de joasă înălțime, Tip: ESD**Date comandă**

Numărul de comandă	972676 ESD
GTIN	4016849943985
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

scaun și spătar realizate din tapițerie din Supertec-ESD. Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, extrem de rezistent, ușor de curățat și rezistent la alunecare. Datorită microblindajului îmbină avantajele materialului textil și a spumei integrale. Tapițerie ergonomică cu spătar ergonomic și matlasare orizontală, cu mânere de împingere practice. Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutateii. Spătar cu carcasă conductoare din plastic și mânere practice de împingere. Conexiune conductibilă continuă de la tapițerie către rolele/ glisoarele ESD.

Reglarea greutateii de la 45 până la 120 kg.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descriere tehnică

Serie	Work-Tec Ergo
Lățimea scaunului	460 mm
Culoarea materialului scaunului	negru

Reglarea înclinării scaunului, în grade	6 grad
Adâncimea scaunului	470 mm
Înălțimea spătarului	580 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	60 mm
Execuție	cu role
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ ESD pentru lucru

Accesorii

Role ESD(1 set = 5 buc.)	963189
--------------------------	--------