

bimos

Scaun rotativ ESD pentru lucru, material textil, cu role, de joasă înălțime, Tip: ESD**Date comandă**

Numărul de comandă	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

scaun și spătar realizate din tapițerie din material textil ESD. Confortabil, lasă aerul să circule și rezistent la uzură. Tapițerie ergonomică cu spătar ergonomic și matlasare orizontală, cu mânere de împingere practice. Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutateii. Conexiune conductibilă continuă de la tapițerie către rolele/ glisoarele ESD. Spătar cu carcasă conductoare din plastic și mânere practice de împingere.

Reglarea greutateii de la 45 până la 120 kg.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descriere tehnică

Culoarea materialului scaunului	negru
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	60 mm
Lățimea scaunului	460 mm

Înălțimea spătarului	580 mm
Adâncimea scaunului	470 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade	6 grad
Serie	Work-Tec Ergo
Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ ESD pentru lucru

Accesorii

Role ESD(1 set = 5 buc.)	963189
--------------------------	--------