

bimos

**Scaun rotativ ESD pentru lucru, Supertec, cu glisor și inel pentru picior, înalt,
Tip: ESD****Date comandă**

Numărul de comandă	972677 ESD
GTIN	4016849944012
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

scaun și spătar realizate din tapițerie din Supertec-ESD. Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, extrem de rezistent, ușor de curățat și rezistent la alunecare. Datorită microblindajului îmbină avantajele materialului textil și a spumei integrale. Tapițerie ergonomică cu spătar ergonomic și matlasare orizontală, cu mânere de împingere practice. Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutateii. Spătar cu carcasă conductoare din plastic și mânere practice de împingere. Conexiune conductibilă continuă de la tapițerie către rolele/ glisoarele ESD.

Reglarea greutateii de la 45 până la 120 kg.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descriere tehnică

Culoarea materialului scaunului	negru
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	60 mm

Adâncimea scaunului	470 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade	6 grad
Înălțimea spătarului	580 mm
Execuție	taburet înalt
Serie	Work-Tec Ergo
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ ESD pentru lucru