

metabo**Polizor drept fără acumulator, Tip: GVB18LTXBL****Date comandă**

Numărul de comandă	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Polizoarele drepte de la Metabo® se numără printre cele mai suple și mai compacte echipamente de pe piață. Motoarele puternice ale polizoarelor drepte cu alimentare la rețea și la acumulator oferă productivitate maximă cu precizie ridicată în indiferent de utilizare.

Polizoare drepte cu acumulator, cu turație mare (și variabilă), pentru aplicații grele de șlefuire, chiar și în locuri înguste.

- **Protecție la repornire: previne pornirea involuntară după înlocuirea acumulatorului.**
- **Blocarea axului, pentru schimbarea simplă a sculei.**

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, inclusiv bucușă elastică 6 mm, capac de protecție din cauciuc, filtru de praf, cheie fixă.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Număr de acumulatoare incluse	0
Ø maxim al bucușei elastice	6 mm

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Interval de turație	8000 - 28000 min ⁻¹
Preselectare electronică a turației	da
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate	1,4 kg
Denumirea producătorului	GVB18LTXBL11-28
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor drept,