



Mâner șurubelniță cu compartiment cu biți 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	676667 10
GTIN	7610733264681
Clasa articolului	63E

Descriere

Execuție:

Mânerul „multicraft” cu un strat de elastomer prietenos cu pielea permite transferul cuplului necesar, chiar și cu mâinile umede sau uleioase. Magazie glisantă cu închidere la capăt. Prindere cu magnet permanent puternic.

Mâner cu acoperire dermofilă din elastomer.

Mâner „Insider” și **magazie glisantă cu blocare la capăt**. Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biți 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conținut:

1 bit fiecare:

pentru slot nr. 675300, Ref. 5,5.

pentru Phillips Cod 675281 Ref. 1/25; 2/25.

pentru Torx® interior Cod 675295 Ref. TX15; TX20; TX25.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Lungimea totală	65 mm

Lungimea lamei	10 mm
Suport pentru biți	D 6,3
Capac pivotant	nu
Cu mâner cu clichet	nu
Tip produs	Sculă cu biți

Accesorii

PrecisionBit pentru fantă 1/4 inch, lungime 25 mm Lățimea lamei 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce / lungimea totală 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX15	675295 TX15
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX20	675295 TX20
PrecisionBit pentru Torx®, 1/4 inch Profil Torx® TX25	675295 TX25