


**Garant****Set de chei combinate / inelare cu clichet, Număr de scule: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	952319 7
GTIN	4067263886389
Clasa articolului	91A

**Descriere****Execuție:**

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

**Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952319: 1 buc.

GARANT Cheie combinată / cheie inelară cu clichet Cod 614812 Ref. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: Câte 1 buc.

**Descriere tehnică**

Adâncime în G	10
Adâncime	250 mm
Execuție	cu cheie de șuruburi (chei inelare și chei fixe)
Număr de scule	7
Lățime	150 mm
Lățime în G	6
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm

Gradul de umplere al unui sertar în G	6×10
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 952319	952001 952319
Cheie fixă / inelară cu clichetcu cap pivotant Deschiderea cheii 8 mm	614812 8
Cheie fixă / inelară cu clichetcu cap pivotant Deschiderea cheii 9 mm	614812 9
Cheie fixă / inelară cu clichetcu cap pivotant Deschiderea cheii 10 mm	614812 10
Cheie fixă / inelară cu clichetcu cap pivotant Deschiderea cheii 11 mm	614812 11
Cheie fixă / inelară cu clichetcu cap pivotant Deschiderea cheii 13 mm	614812 13
Cheie fixă / inelară cu clichetcu cap pivotant Deschiderea cheii 14 mm	614812 14
Cheie fixă / inelară cu clichetcu cap pivotant Deschiderea cheii 16 mm	614812 16