




Set de clești, Număr de scule: 4



Date comandă

Numărul de comandă	954275 4
GTIN	4067263906421
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954275: 1 buc.
HOLEX Clește pentru instalatori Cod 706145 Ref. 250: 1 buc.
HOLEX Clește universal din vanadiu Cod 702995 Ref. 180: 1 buc.
HOLEX Clește îndoit cu fălci rotunde plate Cod 713595 Ref. 160: 1 buc.
HOLEX Clește cu tăiere laterală Cod 725245 Ref. 160: 1 buc.
HOLEX Cuțit universal Cod 845039 Ref. 160: 1 buc.
Set lame de rupere Cod 845010 Ref. 10: 1 buc.

Descriere tehnică

Execuție	cu clești
Număr de scule	6
Adâncime	400 mm
Lățime în G	10
Lățime	250 mm

Adâncime în G	16
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×16
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954275	952001 954275
Clește pentru instalatori fosfatat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 250 mm	706145 250
Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente Lungimea totală 180 mm	702995 180
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	713595 160
Clește de tăiere laterală șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	725245 160
Cuțite universale cu mâner din zinc turnat sub presiune 18 mm Lungimea totală 160 mm	845039 160
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „experience” Număr 10	845010 10