

HOLEX**Set de clești, Număr de scule: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	954177 3
GTIN	4067263906445
Clasa articolului	91A

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954177: 1 buc.
HOLEX Clește universal din vanadiu Cod 702995 Ref. 160: 1 buc.
HOLEX Clește îndoit cu fălci rotunde plate Cod 713595 Ref.. 160: 1 buc.
HOLEX Clește cu tăiere laterală Cod 725245 Ref. 160: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime în G	8
Adâncime	200 mm
Lățime în G	8
Execuție	cu clești
Lățime	200 mm

Număr de scule	3
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×8
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954177	952001 954177
Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente Lungimea totală 160 mm	702995 160
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	713595 160
Clește de tăiere laterală șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	725245 160