




Set de clești, Număr de scule: 5



Date comandă

Numărul de comandă	954306 5
GTIN	4067263906483
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954306: 1 buc.
HOLEX Clește universal din vanadiu Cod 702995 Ref. 180: 1 buc.
HOLEX Clește pentru instalatori Cod 706145 Ref. 300: 1 buc.
HOLEX Clește cu fălci rotunde plate Cod 713195 Ref. 200: 1 buc.
HOLEX Clește cu fălci rotunde îndoite Cod 713595 Ref. 200: 1 buc.
HOLEX Clește cu tăiere laterală Cod 725245 Ref. 160: 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	250 mm
Execuție	cu clești
Număr de scule	5
Lățime în G	10
Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm

Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	10×20
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954306	952001 954306
Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente Lungimea totală 180 mm	702995 180
Clește pentru instalatori fosfatat, cu manșoane de prindere Lungimea totală 300 mm	706145 300
Clește cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713195 200
Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 200 mm	713595 200
Clește de tăiere laterală șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	725245 160