

Trasare, Găurire, Debavurare, Număr de scule: 4



Date comandă

Numărul de comandă	954857 4
GTIN	2050002075450
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. **Strat de acoperire antracit**, culoarea **contrastantă de fundal gri** semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954857: 1 buc.

GARANT Set de burghie elicoidale din HSS Cod 115120 Ref. 1-13KB: 1 buc.

GARANT Freză pentru debavurare manuală la 90° Cod 150400 Ref. 16,5: 1 buc.

HOLEX Ac de trasat Cod 458800 Ref. HM: 1 buc.

Punctator de calitate specială Cod 748900 Ref. 120/10: 1 buc.

Descriere tehnică

Lățime	200 mm
Adâncime în G	10
Lățime în G	8
Adâncime	250 mm
Număr de scule	4

Execuție	cu set de scule
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Cea mai mică înălțime frontală recomandată a sertarelor	100 mm
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954857	952001 954857
Set de burghie elicoidale HSS Cod 114150 în cutie Tip 1-13KB	115120 1-13KB
Debavurator manual 90° Ø exterior 16,5 mm	150400 16,5
Ac de trasat drept din carbură Tip HM	458800 HM
Punctator, calitate specială, cromat Lungimea totală 120/10 mm	748900 120/10