

HOLEX**Perie rotundă Sârmă din INOX 0,50 mm, Ø periei D1×Ø găurii d1 / filet M: 125XM14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	571253 125XM14
GTIN	4067263906735
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Perie rotundă dreaptă, cu sârmă netedă de 0,50 mm, **răsucită** și presată adânc în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

Aplicație:

Pentru lucrări de periere dificile, precum decaparea, îndepărtarea ruginii, evacuarea zgurii, înăsprirea, curățarea pieselor de metal, dar și pentru curățarea scândurilor de cofraj. Cu **filet interior M14**, pentru prinderea directă **pe polizoare unghiulare.**

Descriere tehnică

Filet M	M14
Număr de cozi răsucite	20
Grosimea perilor	0,5 mm
Turație maximă	12500 min ⁻¹

Ø periei D ₁	125 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	29 mm
Lățimea garniturii L ₁	14 mm
Material garnitură	Sârmă din INOX
Tip produs	Perie rotundă