

**Perie în formă de oală Sârmă de oțel 0,35 mm, Ø periei D1: 60mm****Date comandă**

Numărul de comandă	573005 60
GTIN	4067263906780
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Sârmă ondulată bine presată în corpul de oțel. Pentru utilizarea pe polizoarele unghiulare și pe mașinile staționare.

Cu **filet interior M14**. Cu **filet interior M14**.

Aplicație:

Recomandate pentru prelucrarea suprafețelor, pentru debavurare, îndepărtarea ruginii, lustruire, îndepărtarea vopselei, grundurilor, lacului, arsurilor etc.

Descriere tehnică

Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	20 mm
Ø periei D ₁	65 mm
Turație maximă	12000 min ⁻¹
Grosimea perilor	0,35 mm
Filet M	M14
Material garnitură	Sârmă de oțel
Tip produs	Perie în formă de oală

