

Set de dornuri cilindrice cu mâner, Număr de scule: 5



Date comandă

Numărul de comandă	954655 5
GTIN	2050002075429
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954655: 1 buc.

FACOM Dornuri cu mâner Cod 747100 Ref. 3; 4; 5; 6; 8: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

Execuție	cu sculă cu percuție
Adâncime în G	10
Lățime în G	8
Număr de scule	5

Lățime	200 mm
Adâncime	250 mm
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×10
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 954655	952001 954655
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 3 mm	747100 3
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 4 mm	747100 4
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 5 mm	747100 5
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 6 mm	747100 6
Dornuri cu mâner Ø vârfuri 8 mm	747100 8