

HOLEX

Perie în formă de oală Răsucire alternativă, sârmă din oțel 0,50 mm, Ø periei D1×filet M: 65XM14mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 572108 65XM14 |
| GTIN | 4067263906971 |
| Clasa articolului | 57H |

Descriere

Execuție:

Sârmă netedă, **răsucită** și presată stabil în corpul de oțel. **Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.**

Răsucire alternativă (dreapta/ stânga) pentru un efect mai agresiv la lucrările dificile de periere. Recomandată pentru utilizarea pe colțuri și muchii, cu funcționare silențioasă.

Aplicație:

Special pentru prinderea la polizoare unghiulare.

Cu **filet interior M14**.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Inel de reazem de siguranță | nu |
| Turație maximă | 12500 min ⁻¹ |
| Ø periei D ₁ | 65 mm |
| Grosimea perilor | 0,5 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁ | 20 mm |
| Filet M | M14 |
| Material garnitură | Sârmă de oțel |
| Răsucire în cozi | Răsucire alternativă |
| Tip produs | Perie în formă de oală |