


HOLEX**Perie rotundă cu coadă Sârmă din INOX 0,30 mm, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 70X10mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 574225 70X10 |
| GTIN | 4067263934714 |
| Clasa articolului | 57H |

Descriere**Execuție:**

Sârme speciale ondulate, Ø ax 6 mm.

Aplicație:

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Pentru îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------|
| Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁ | 19 mm |
| Grosimea perilor | 0,3 mm |
| Ø periei D ₁ | 70 mm |
| Ø cozii D _s | 6 mm |
| Turație maximă | 15000 min ⁻¹ |
| Lățimea garniturii L ₁ | 10 mm |

| | |
|--------------------|----------------|
| Material garnitură | Sârmă din INOX |
| Răsucire în cozi | Ondulat |
| Tip produs | Perie rotundă |