


HOLEX**Perie rotundă cu coadă Microabrazivă granulație SiC 320, Ø periei D1×lățimea garniturii L1: 50X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	574455 50X10
GTIN	4067263934875
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Peri de șlefuit din nylon cu HM de siliciu, presați în înveliș de oțel; Ø ax 6 mm.

Aplicație:

Pe polizoare sau mașini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafețelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curățare. Turațiile mari sporesc performanța periei.

Șlefuirea fină uscată sau umedă a aluminiului, oțelului, inoxului și plasticului. Temperatura maximă de utilizare 80°C.

Descriere tehnică

Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	12 mm
Turație recomandată	6000 min ⁻¹
Turație maximă	15000 min ⁻¹
Ø periei D ₁	50 mm
Ø cozii D _s	6 mm

Granulație	320
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Tip produs	Perie rotundă