

**Perie tip pensulă Sârmă de oțel 0,30 mm, Tip: 10X80****Date comandă**

Numărul de comandă	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Sârme speciale ondulate, presate în înveliș de oțel, Ø ax 6 mm.

Aplicație:

În polizoare drepte, arbori flexibili și mașini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.

Descriere tehnică

Lungimea clemei L ₂	80 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	20 mm
Ø periei D ₁	12 mm
Turație maximă	10000 min ⁻¹
Ø clemei D ₂	10 mm
Lungimea totală L	120 mm
Tip produs	Perie tip pensulă