

**Perie tip pensulă Sârmă de oțel 0,30 mm, Tip: 10X20****Date comandă**

Numărul de comandă	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Clasa articolului	57H

Descriere**Execuție:**

Sârme speciale ondulate, presate în înveliș de oțel, Ø ax 6 mm.

Aplicație:

În polizoare drepte, arbori flexibili și mașini de găurit manuale. Pentru curățarea și debavurarea zonelor greu accesibile.

Descriere tehnică

Ø periei D ₁	12 mm
Turație maximă	20000 min ⁻¹
Lungimea clemei L ₂	20 mm
Lungimea totală L	67 mm
Ø clemei D ₂	10 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H ₁	20 mm
Tip produs	Perie tip pensulă