



Set pentru atelier, Număr de scule: 36



Date comandă

Numărul de comandă	955018 36
GTIN	4067263934950
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

Adaptat pentru:

GARANT Dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară de **20 G x 16 G** respectiv 500 x 400 mm (IxA).

Dulap mobil pentru scule Cod 914520 – 914582.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955018: 1 buc.

HOLEX Cheie combinată Cod 613950 Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

HOLEX Clichet reversibil 1/2 inch Cod 640190 Ref. 1/2: 1 buc.

HOLEX Prelungitor 1/2 inch Cod 641020 Ref. 125; 250: Câte 1 buc.

HOLEX Mâner tip T 1/2 inch Cod 641320 Ref. 295: 1 buc.

HOLEX Articulație cardanică 1/2 inch Cod 641620 Ref. 1/2: 1 buc.

Bit bi-hexagonal HOLEX 1/2 inch cod 642120 măr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Câte 1 buc.

HOLEX Bit bi-hexagonal lung 1/2 inch Cod 642520 Ref. 17; 19; 21: Câte 1 buc.

HOLEX Șurubelniță lată Cod 660701 Ref. 3,5; 5,5: Câte 1 buc.

HOLEX Șurubelniță lată scurtă Cod 664201 Ref. 5,5: 1 buc.

HOLEX Șurubelniță pentru Phillips Cod 668401 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.

HOLEX Șurubelniță scurtă pentru Phillips Cod 668471 Ref. 2: 1 buc.

HOLEX Clește universal din vanadiu Cod 703000 Ref. 180: 1 buc.

HOLEX Clește pentru instalatori Cod 706151 Ref. 250: 1 buc.

HOLEX Ciocan de lăcătușărie Cod 750125 Ref. 300: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	400 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16
Adâncime în G	16
Lățime	500 mm
Lățime în G	20
Execuție	pentru sertarul dulapului mobil pentru scule
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Recomandat pentru echipament și mobilier industrial	Dulap mobil pentru scule
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613950 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613950 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613950 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613950 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613950 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613950 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613950 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613950 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613950 8
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640190 1/2
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 125 mm	641020 125

Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 250 mm	641020 250
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641320 295
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641620 1/2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642120 13
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642120 14
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642120 15
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642120 16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642120 17
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642120 18
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642120 19
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642120 21
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642120 22
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642120 24
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642520 17
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642520 19
Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642520 21
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 3,5 mm	660701 3,5
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 5,5 mm	660701 5,5
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă Lățimea tijei b 5,5 mm	664201 5,5
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 1	668401 1
Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea fantei în cruce 2	668401 2
Șurubelniță pentru Phillips, scurtă Mărimea fantei în cruce 2	668471 2
Clește universal din vanadiu, fosfatat Lungimea totală 180 mm	703000 180
Clește pentru instalatori, izolat în plastic Lungimea totală 250 mm	706151 250

Ciocan de lăcătușerie Greutate fără coadă 300 g	750125 300
Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955018	952001 955018