

**Set pentru atelier, Număr de scule: 23****Date comandă**

Numărul de comandă	955015 23
GTIN	2050002075467
Clasa articolului	91A

**Descriere****Execuție:**

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.

**Adaptat pentru:**

Dulap mobil pentru scule Cod 914520 – 914582.

**Livrare:**

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 955015: 1 buc.

HOLEX Șubler Cod 410200 Ref. 150: 1 buc.

HOLEX Ruletă Cod 462010 Ref. 3: 1 buc.

HOLEX Nivelă cu bulă, din aluminiu Cod 467435 Ref. 300: 1 buc.

HOLEX Cheie combinată Cod 613950 Ref. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Câte 1 buc.

HOLEX Șurubelniță lată scurtă Cod 660701 Ref. 3,5; 5,5; 7: Câte 1 buc.

HOLEX Șurubelniță pentru Phillips Cod 668401 Ref. 1; 2; 3: Câte 1 buc.

HOLEX Clește universal din vanadiu Cod 703000 Ref. 180: 1 buc.

HOLEX Clește pentru instalatori Cod 706151 Ref. 250: 1 buc.

HOLEX Clește îndoit cu făci rotunde plate Cod 713600 Ref. 200: 1 buc.

HOLEX Clește cu tăiere laterală Cod 725250 Ref. 160: 1 buc.

HOLEX Cuțit universal Cod 845039 Ref. 160: 1 buc.

**Descriere tehnică**

Lățime	500 mm
Adâncime în G	16
Lățime în G	20
Adâncime	400 mm
Număr de scule	23
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Recomandat pentru echipament și mobilier industrial	Dulap mobil pentru scule
Tip produs	Suport de spumă dură

## Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 955015	952001 955015
ȘublerVernier 1/20 Domeniu de măsurare 150 mm	410200 150
Ruletă Lungimea benzii 3 m	462010 3
Nivelă cu bulă din aluminiu Lungime 300 mm	467435 300
Cheie inelară Deschiderea cheii 10 mm	613950 10
Cheie inelară Deschiderea cheii 13 mm	613950 13
Cheie inelară Deschiderea cheii 16 mm	613950 16
Cheie inelară Deschiderea cheii 17 mm	613950 17
Cheie inelară Deschiderea cheii 18 mm	613950 18
Cheie inelară Deschiderea cheii 19 mm	613950 19
Cheie inelară Deschiderea cheii 5,5 mm	613950 5,5
Cheie inelară Deschiderea cheii 7 mm	613950 7
Cheie inelară Deschiderea cheii 8 mm	613950 8
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 3,5 mm	660701 3,5
	660701 5,5

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță  
Lățimea tijei b 5,5 mm

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță  
Lățimea tijei b 7 mm

660701 7

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea  
fantei în cruce 1

668401 1

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea  
fantei în cruce 2

668401 2

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea  
fantei în cruce 3

668401 3

Clește universal din vanadiu, fosfatat Lungimea totală 180  
mm

703000 180

Clește pentru instalatori, izolat în plastic Lungimea totală  
250 mm

706151 250

Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit Lungimea totală  
200 mm

713600 200

Clește cu tăiere laterală, șlefuit Lungimea totală 160 mm

725250 160

Cuțite universale cu mâner din zinc turnat sub presiune 18  
mm Lungimea totală 160 mm

845039 160