


mimatic
Tool Systems**Suport de bază PolySAW Cu alezaj, Tip: 16/26****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 218210 16/26 |
| GTIN | 2050001737410 |
| Clasa articolului | 29B |

Descriere**Execuție:**

Fixarea frezelor disc cu un șurub central. **Secțiune Quadrogon** pentru transmitere îmbunătățită a forței și rigiditate la torsiune.

Aplicație:

Pe portsculă pentru freze cu fixare combinată. **Numai cu freze disc PolySAW-G.**

Livrare:

Inclusiv cu șaibă și șurub de strângere.

Răcire interioară: da

Ø gulerului d_1 : 26 mm

Ø suportului de bază d_2 : 32 mm

Lungimea gulerului L_1 : 20 mm

Lungimea totală L_{ges} : 42,5 mm

Ø orificiu prindere: 16 mm

Șaibă de strângere: 219845

Descriere tehnică

| | |
|--------------------|--------|
| Șaibă de strângere | 219845 |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Ø suportului de bază d ₂ | 32 mm |
| Lungimea gulerului L ₁ | 20 mm |
| Ø gulerului d ₁ | 26 mm |
| Lungimea totală L _{ges} | 42,5 mm |
| Ø orificiu prindere | 16 mm |
| Șurub de strângere | 219837 (SW3; 6,0 Nm) |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Freză-disc |

Accesorii

| | |
|--------------------|--------|
| Șurub de strângere | 219837 |
| Șaibă de strângere | 219845 |