


**Garant**

**Suport plăcuțe de tăiere convex Vario plus eco pentru canelare frontală, stânga, Domeniu Ø canelare D1 / D2: 33/50mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	274517 33/50
GTIN	4067263935247
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

**Adaptat pentru:**

Suport de prindere cod 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru prima canelare.

**Descriere tehnică**

Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	33 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	Cod 273656 – 273749
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	50 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	18 mm

Serie	Eco
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Lățime de canelare w	3 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe