

## Mitutoyo

### Ceas comparator cu levier absolut citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 25mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	434065 25
GTIN	4946368850290
Clasa articolului	44A

#### Descriere

##### Execuție:

Un ceas comparator multifuncțional standard. De încredere și simplu de operat.

- **Comunicarea bidirecțională este posibilă, de ex., pentru parametrizare prin PC (interfață Digimatic S1).**
- **Cu sistem ABSOLUT. O singură setare a poziției inițiale, care va rămâne punctul de zero absolut până la următoarea schimbare a bateriei.**
- **Citirea ușoară a valorilor datorită unui afișaj digital/analogic mare.**
- **Este disponibil un model cu pas digital de 0,5 μm.**
- **Calculul și identificarea valorii de vârf se pot face simplu.**
- **Prevăzut cu o funcție de avertizare pentru planul de calibrare.**
- **Evaluarea GO/±NG se realizează prin setarea toleranței superioare și a celei inferioare.**
- **Alarmă de joasă tensiune, eroare de setare, eroare senzor, depășire afișaj etc.**
- **Afișajul poate fi rotit la 330°.**
- **O funcție de blocare protejează ceasul comparator cu levier împotriva utilizării neautorizate.**

##### Funcționare:

IP42: protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

**Date de utilizare:**

- **Encodere liniare absolute cu capacitate electrostatică.**
- **Frecvența de măsurare (MAX/MIN/RANGE): 50× pe secundă.**
- **Diametrul arborelui: 8 mm.**
- **Vârf de măsurare: cu bilă de carbură, filet M2,5×0,45.**
- **Durata de viață a bateriei: cca. 2700 ore la o funcționare continuă.**

**Livrare:**

Ceas comparator digital inclusiv 1× baterie CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497081, palpatoare de schimb și speciale Cod 434900; 434910; 434915.

**Descriere tehnică**

Tip de baterii	Celulă buton
Clasă de protecție IP	IP 42
Calibrarea	C1
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Grosime carcasă	44,2 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Întrerupător pornit/ oprit	da
Forță de măsurare	≤1,8 N
Lungimea tijei de fixare	19,5 mm
Ø carcasă	59 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Citire	0,01 mm
Standard	Normă de fabricație
Înălțimea cifrelor	11 mm
Afișaj cu iluminare de fundal	nu
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic

Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100