

**Garant**

**Suport plăcuțe de tăiere convex Vario plus eco pentru canelare frontală, stânga, Domeniu Ø canelare D1 / D2: 26/39mm**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 274517 26/39  |
| GTIN               | 4067263935230 |
| Clasa articolului  | 21U           |

**Descriere****Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

**Adaptat pentru:**

Suport de prindere cod 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru prima canelare.

**Descriere tehnică**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$ | 18 mm |
| Serie                                 | Eco   |
| Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$      | 39 mm |
| Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$      | 26 mm |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | Cod 273656 – 273749 |
| Tip de utilizare              | stânga              |
| Răcire interioară             | da                  |
| Lățime de canelare w          | 3 mm                |
| Tip produs                    | Suport de plăcuțe   |