

**Garant**

**Suport plăcuțe de tăiere convex Vario plus eco pentru canelare frontală, pe dreapta, Domeniu Ø canelare D1 / D2: 110/170mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	274520 110/170
GTIN	4067263962151
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

**Adaptat pentru:**

Suport de prindere cod 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

**Notă:**

$D_1 = \text{Ø}$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \text{Ø}$  maxim pentru prima canelare.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	Cod 273656 – 273749
Serie	Eco
Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	110 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	170 mm

Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	28 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Lățime de canelare w	4 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe