


Garant

Suport plăcuțe de tăiere concav Vario plus eco pentru canelare frontală, pe dreapta, Domeniu Ø canelare D1 / D2: 52/72mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 274522 52/72 |
| GTIN | 4067263962311 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport de prindere cod 274500 – 274503, 274530, 274531.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

$D_1 = \varnothing$ minim pentru prima canelare / $D_2 = \varnothing$ maxim pentru prima canelare.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | Cod 273656 – 273749 |
| Serie | Eco |
| Adâncime maximă de așchiere t_{max} | 25 mm |
| Ø maxim pentru canelarea 1 D_2 | 72 mm |

| | |
|---|-------------------|
| Ø minim pentru canelarea 1 D ₁ | 52 mm |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | da |
| Lățime de canelare w | 4 mm |
| Tip produs | Suport de plăcuțe |