



## Mașină de rectificat cu bandă îngustă cu acumulator, Tip: M12FBFL13



### Date comandă

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Numărul de comandă | 077717 M12FBFL13 |
| GTIN               | 4058546412456    |
| Clasa articolului  | 03L              |

### Descriere

#### Execuție:

Mașină de rectificat cu bandă îngustă cu acumulator extrem de ușoară (doar 1,0 kg sau 1,1 kg cu un acumulator de 2Ah) pentru lucru fără oboseală.

- **Două moduri de viteză + regulator de viteză variabilă.**
- **Marșarier - permite utilizatorului să selecteze orientarea benzii pentru a controla direcția scânteilor/așchiilor.**
- **Reglare cap fără scule la 360°.**
- **Operare cu o singură mână - permite lucrul în zone înguste și este ideal pentru lucrul deasupra capului.**

#### Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

#### Notă:

Pentru acumulatorii și încărcătoarele potrivite, a se vedea începând cu Cod 073814.

### Descriere tehnică

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Viteza benzii               | 0 - 1105 m/min      |
| Alimentare cu energie       | Alimentare la rețea |
| Număr de acumuloare incluse | 0                   |
| Lățime bandă de șlefuit     | 13 mm               |
| Tip acumulator              | Litiu-Ion           |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Vibrație maximă conform EN                                   | 1,69 m/s <sup>2</sup> |
| Tensiunea acumulatorului                                     | 12 V                  |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V  |
| Denumirea producătorului                                     | M12 FBFL13            |
| Interval de turație  | 0 - 14500             |
| Greutate   | 1,1 kg                |
| Lungimea benzii de șlefuit                                   | 457                   |
| Tip produs   | Mașină de șlefuit     |