

ejendals

Pereche de mănuși de protecție pentru sudori Tegera® 19, Mărimea mănușilor: 9



Date comandă

Numărul de comandă	094121 9
GTIN	7340118300948
Clasa articolului	04R

Descriere

Execuție:

Tegera® 19. Mănuși universale pentru sudură, confecționate din piele de vacă cu granulație despicată. Deosebit de robustă și rezistentă. Cu elastic la încheietura mâinii pentru o mai bună ajustabilitate. Rezistentă la căldură de contact de până la 100° C. Căptușită.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	TEGERA 19
Mărimea mănușilor	9
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	320 - 365 mm

Material de suport	Piele de vacă cu granulație despăcată
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Conținut	1
Material	Piele de vacă cu granulație despăcată
Domeniu de utilizare	Universale
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Căldură de contact până la	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Tip A
Procedeu de sudură	MIG/MAG
Standard	EN 407
Tip produs	Mănuși pentru sudură