




Menghină cu fixare centrică, Lățime: 120mm



Date comandă

Numărul de comandă	363300 120
GTIN	4067263950684
Clasa articolului	30N

Descriere

Execuție:

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet nitrurat cu plasă și rectificat fin pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.**
- **Cu interfață de automatizare.**
- **Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziționare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp și Erowa ITS148 (numai cod 363300 75) prin plăcuța intermediară.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363310 – 363324.

Livrare:

Corp de bază, ax, piulițe pentru ax.

Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie tubulară nr. 642229 12 (pentru măr. 75), nr. 642229 13 (pentru măr. 120) Gheare de prindere nr. 363081 80 și 361165 CS1, șurub de prindere GARANT nr. 363190, plăci adaptoare nr. 363079, 363080, 363085 Suport de înălțime nr. 363090 (în combinație cu nr. 363079) Stație de asamblare nr. 358595 52/96.

Notă:

Bacurile detașabile compatibile Cod 363310 – 363324 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului.

Descriere tehnică

Greutate	9,5 kg
B	125 mm
Lățime	120 mm
Înălțime H	65 mm
L	180 mm
Forță de strângere maximă	28 kN
Moment maxim de strângere	100 Nm
Cod de culoare	HOLEX ZS 120
Măsură fixă	96 mm
Tip produs	Menghină staționară pentru mașini