

## ejendals

### Pereche de mănuși de protecție pentru sudori Tegera® 130A, Mărimea mănușilor: 10



#### Date comandă

Numărul de comandă	094103 10
GTIN	7340118312415
Clasa articolului	04R

#### Descriere

##### Execuție:

**Tegera® 130A.** Mănușă pentru sudură fără căptușeală, cu senzație tactilă foarte bună și deget arătător ranforsat. Cusăturile conțin **fire Kevlar®** pentru utilizare în medii de lucru solicitante. Rezistentă la **căldură de contact până la 100 °C.**

##### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

#### Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	10
Denumirea producătorului	TEGERA 130A
Proprietate a mănușilor	Rezistență la flacără, nivelul 4
Aplicație	de folosință multiplă
Lungime	300 - 350 mm

Material de suport	Piele brută netăbăcită de capră
Variantă cu strat de acoperire	fără strat de acoperire
Conținut	12
Material	Piele brută netăbăcită de capră
Domeniu de utilizare	Heavy Duty
Căldură de contact până la	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Tip B
Procedeu de sudură	WIG
Culoarea	galben/alb
Standard	EN 407
Tip produs	Mănușă pentru sudură