

ejendals

Pereche de mănuși de protecție pentru sudori Tegera® 130A, Mărimea mănușilor: 9



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 094103 9 |
| GTIN | 7340118312507 |
| Clasa articolului | 04R |

Descriere

Execuție:

Tegera® 130A. Mănușă pentru sudură fără căptușeală, cu senzație tactilă foarte bună și deget arătător ranforsat. Cusăturile conțin **fire Kevlar®** pentru utilizare în medii de lucru solicitante. Rezistentă la **căldură de contact până la 100 °C.**

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Mărimea mănușilor | 9 |
| Denumirea producătorului | TEGERA 130A |
| Proprietate a mănușilor | Rezistență la flacără, nivelul 4 |
| Aplicație | de folosință multiplă |
| Lungime | 300 - 350 mm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Material de suport | Piele brută netăbăcită de capră |
| Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire |
| Conținut | 12 |
| Material | Piele brută netăbăcită de capră |
| Domeniu de utilizare | Heavy Duty |
| Căldură de contact până la | 100 °C |
| EN 388 | 3111X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Tip B |
| Procedeu de sudură | WIG |
| Culoarea | galben/alb |
| Standard | EN 407 |
| Tip produs | Mănușă pentru sudură |