

## ejendals

### Pereche de mănuși Tegera® 806, Mărimea mănușilor: 7



#### Date comandă

Numărul de comandă	094572 7
GTIN	7340118396460
Clasa articolului	04R

#### Descriere

##### Execuție:

**Tegera® 806.** Mănușă de protecție la tăiere neacoperită. Ideală pentru utilizare într-un mediu uscat. Tehnologie de tricotat cu mărimea 18 pentru sensibilitate maximă în vârful degetelor. Adecvată pentru **stațiile de lucru ESD.**

##### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

##### Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice.

Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

#### Descriere tehnică

Mărimea mănușilor	7
-------------------	---

Denumirea producătorului	TEGERA 806
Conținut	6
Tehnologie de tricotat	18G
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Material de suport	Carbon, fibră de sticlă, poliester, Spandex
VARIANTĂ CU STRAT DE ACOPERIRE	fără strat de acoperire
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	gri
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	C
Tip produs	Mănuși de protecție împotriva tăieturilor