

KÄRCHER**Aspirator industrial, Denumirea producătorului: IVRL-100DP****Date comandă**

Numărul de comandă	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Clasa articolului	07D

Descriere**Execuție:**

Aspirator industrial recomandat pentru aspirarea și separarea **lichidelor de răcire, emulsiilor de lubrifiere, apei sau uleiului cu substanțe solide (de ex. aşchii metalice)**.

- **Model compact și material robust pentru cele mai bune proprietăți de rulare.**
- **Flexibilitate maximă de utilizare și durabilitate îndelungată, cu cablu de rețea rezistent la ulei.**
- **Aspirarea se efectuează printr-un racord de furtun rotativ la 360° de la capul de aspirație.**

Aspirator industrial cu 2-motoare 2,4 kW cu **cadru anti-încinare, recipient de 100 de litri și pompă pentru butoi integrată** pentru o golire ușoară și completă.

Livrare:

Cu cadru anti-basculare și furtun de golire cu afișarea nivelului de umplere. **Fără accesorii.**

Accesoriile recomandate sunt prezentate la Cod 078524, 078529 și 078533.

Notă:

O versiune cu recipient din oțel inoxidabil de 100 litri poate fi găsită la codul 078522 mărimea. IVR-L100DP în magazinul nostru online e-shop.

Descriere tehnică

Lățime nominală racord	DN50 mm
------------------------	---------

Înălțime	1320 mm
Volum recipient	100 l
Putere absorbită	2400 W
Lățime	660 mm
Vacuum	230 mbar
Greutate	57 kg
Număr de turbine	2
Zgomot de lucru	68 dB(A)
Înterupător pornit/ oprit	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungime	840 mm
Clasa de praf – aspirator	L
Debit volumetric aer	148 l/s
Lungimea cablului	6 m
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate