

Garant**Suport plăcuțe de tăiere Vario plus eco drept, pe dreapta, Lățime de canelare w: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274510 2
GTIN	4067263962243
Clasa articolului	21U

Descriere**Adaptat pentru:**

Vario plus eco Suport de prindere cod 274500; 274503; 274530.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

Pentru lățimile de canelare de 2 mm și de 3 mm adâncimea de canelare $t_{max} = 21$ mm este limitată la un \varnothing al piesei de prelucrat de până la 150mm. Pentru un \varnothing al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică $t_{max} = 17$ mm. La o lățime de canelare de 4 mm adâncimea de canelare $t_{max} = 28$ mm este limitată la un \varnothing al piesei de prelucrat de până la 150 mm. Pentru un \varnothing al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică $t_{max} = 24$ mm.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	21 mm
Șurub de strângere	279815 9
Lungimea totală L_{tot}	56,3 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	Cod 273656 – 273749
Serie	Vario plus Eco
Mărimea plăcuței	2 mm
Lungime activă L ₁	21 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe