

Garant**Suport plăcuțe de tăiere Vario plus eco drept, stânga, Lățime de canelare w: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274511 4
GTIN	4067263120438
Clasa articolului	21U

Descriere**Adaptat pentru:**

Vario plus eco Suport de prindere cod 274501; 274502; 274531.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Notă:

Pentru lățimile de canelare de 2 mm și de 3 mm adâncimea de canelare $t_{max} = 21$ mm este limitată la un \varnothing al piesei de prelucrat de până la 150mm. Pentru un \varnothing al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică $t_{max} = 17$ mm. La o lățime de canelare de 4 mm adâncimea de canelare $t_{max} = 28$ mm este limitată la un \varnothing al piesei de prelucrat de până la 150 mm. Pentru un \varnothing al piesei de prelucrat de > 150 mm se aplică $t_{max} = 24$ mm.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	28 mm
Șurub de strângere	279815 9
Plăcuță amovibilă compatibilă	Cod 273656 – 273749

Serie	Eco
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe